

Karta danych technicznych

Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130456

E4-MW1

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	E4
-------	----

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Technika Push-In

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cyldryczny
Wymiar (Ø x L)	40 mm x 56 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	81 g
Kolor obudowy	czarny
Wersja elementu mocującego	Montaż za pomocą kątownika
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	przykręcany / pionowy
Moduły kopuły	maks. 5 szt.
Uchwyt modułu	jednostronny
Liczba pokryw końcowych	1 Piece(s)

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 60 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ECLASS 16.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154
UNSPSC 26.08	32151500

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Technika Push-In

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.



W przypadku aplikacji UL:



- ⚠ W aplikacjach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50130454	E4-V1-BZ1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Sygnalizacja: akustyczny Pobór prądu, maks.: 39 mA Konstrukcja: cylindryczny Mocowanie: System bagnetowy Elementy sterujące: Przełączniki Dip Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66 Rodzaj dźwięku: Dźwięk ciągły lub impulsowy Ciśnienie akustyczne: 80 dB Liczba dźwięków: 1 Piec(s)
	50130449	E4-V1-DB-R	Element kolumny sygnalizacyjnej	Sygnalizacja: optyczny Napięcie zasilania: 24 V, AC/DC Pobór prądu, maks.: 32 mA Konstrukcja: cylindryczny Mocowanie: System bagnetowy Źródło światła: LED/24V Obraz sygnału: Światło migające Barwa kopuły: czerwony Kąt świecenia: 360° Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Element kolumny sygnalizacyjnej	Sygnalizacja: optyczny Napięcie zasilania: 24 V, AC/DC Pobór prądu, maks.: 27 mA Konstrukcja: cylindryczny Mocowanie: System bagnetowy Źródło światła: LED/24V Obraz sygnału: Światło ciągłe Barwa kopuły: czerwony Kąt świecenia: 360° Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.