

## Technisch gegevensblad


### Aansluitkabel

Art.-nr.: 548523

CB-D15E-50000S-11GF

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Applicatie	Olie-/smeermiddelbestendig
Parameteropslag	Ja

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	11 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	8,7 mm
Kabellengte	50.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Certificeringen

US-patenten	US 7,696,468 B
-------------	----------------

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------