

## Technisch gegevensblad Folie

Art.-nr.: 50137875

OTB 40-WH250

### Inhoud

- Technische gegevens

Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Geschikt voor | Optische spoorgeleiding OGS 600 |
|---------------|---------------------------------|

### Mechanische gegevens

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Afmeting (b x h x l)      | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
| Nettogewicht              | 719 g                      |
| Mechanische eigenschappen | direct overrijdbestendig   |
|                           | eenvoudig te reinigen      |
|                           | onverslijtbaar             |
|                           | slijtvrij                  |
| Kleur                     | wit                        |
| Materiaal                 | PVC                        |
| Lijm                      | Acrylaatlijm               |
| Lijmdikte                 | 10 mm                      |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
| Verwerkingstemperatuur       | 15 ... 25 °C  |
| Aard van de ondergrond       | droog         |
|                              | glad          |
|                              | schoon        |
|                              | vetvrij       |

### Classificatie

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27289290 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ECLASS 15.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |