

## 技术数据表


### 连接电缆

配件编号: 50137270

KD S-M30-30A-V1-100

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

|    |      |
|----|------|
| 应用 | 耐化学品 |
|----|------|

连接

|             |            |
|-------------|------------|
| 连接1         |            |
| 类型          | 接头         |
| 螺纹规格        | M30        |
| 类型          | 插座         |
| 引脚数         | 30 个引脚     |
| 规格          | 直形         |
| 圆接头, LED    | 否          |
| 连接2         |            |
| 类型          | 开口端        |
| 电缆性质        |            |
| 导线数量        | 30 个       |
| 护套颜色        | 黑色         |
| 有屏蔽         | 是          |
| 电缆设计        | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 ( 外部 ) | 9 mm       |
| 电缆长度        | 10,000 mm  |
| 护套材料        | PVC        |
| 拖链适用性       | 否          |

认证

|    |      |
|----|------|
| 认证 | RoHS |
|----|------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

电气连接


连接1

|          |        |
|----------|--------|
| 类型       | 接头     |
| 螺纹规格     | M30    |
| 类型       | 插座     |
| 引脚数      | 30 个引脚 |
| 规格       | 直形     |
| 圆接头, LED | 否      |
| 接头外壳     | 屏蔽     |

引脚

芯线颜色

|    |         |
|----|---------|
| 1  | 白色      |
| 2  | 棕色      |
| 3  | 绿色      |
| 4  | 灰色      |
| 5  | 粉红      |
| 6  | 红色      |
| 7  | 黄色      |
| 8  | 黑色      |
| 9  | 紫色      |
| 10 | 灰色 / 粉红 |
| 11 | 红色 / 蓝色 |
| 12 | 白色 / 绿色 |
| 13 | 棕色 / 绿色 |
| 14 | 白色 / 黄色 |
| 15 | 棕色 / 黄色 |
| 16 | 灰色 / 白色 |
| 17 | 棕色 / 灰色 |
| 18 | 白色 / 粉红 |
| 19 | 棕色 / 粉红 |
| 20 | 白色 / 蓝色 |



电气连接

| 引脚 | 芯线颜色    |
|----|---------|
| 21 | 棕色 / 蓝色 |
| 22 | 白色 / 红色 |
| 23 | 棕色 / 红色 |
| 24 | 白色 / 黑色 |
| 25 | 棕色 / 黑色 |
| 26 | 灰色 / 黄色 |
| 27 | 粉红 / 绿色 |
| 28 | -       |
| 29 | 蓝色      |
| 30 | 灰色 / 绿色 |

连接2

| 类型 | 开口端 |
|----|-----|
|----|-----|