

## Karta danych technicznych

### Mocowanie

Nr art.: 50121904

BT318B-OM

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Odpowiednie dla grupy produktów | Czujniki przełączające, cylindryczne |
| Przeznaczony dla                | Czujniki serii 318                   |

### Dane mechaniczne


|                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Chemiczne oznaczenie elementów mocujących z tworzywa sztucznego | Polioksymetylen (POM)              |
| Wersja elementu mocującego                                      | Uchwyty zaciskowe                  |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji                         | Mocowanie przelotowe               |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia                         | przykręcany                        |
| Rodzaj elementu mocującego                                      | obrotowy<br>regulowany<br>wychylne |
| Materiał elementu mocującego                                    | Tworzywo sztuczne                  |
| Amortyzacja drgań                                               | Nie                                |
| Kompatybilny z ITEM                                             | Nie                                |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279202 |
| ECLASS 8.0          | 27279202 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273701 |
| ECLASS 11.0         | 27273701 |
| ECLASS 12.0         | 27273701 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



## Akcesoria

## Technika zamocowań – inne

|                                                                                  | Nr art.  | Oznaczenie | Artykuł           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117257 | BT D21M    | Kątownik mocujący | Średnica, wewnętrzna: 21 mm<br>Wersja elementu mocującego: Kątowniki kształt L<br>Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe<br>Mocowanie, po stronie urządzenia: przykręcany<br>Rodzaj elementu mocującego: regulowany<br>Materiał: Metal |

## Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.