# Technisch gegevensblad
# Voorzetlens
Art.-nr.: 50117780
KL-M03



Afbeelding kan afwijken

**Inhoud**


- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Toebehoren

# Technische gegevens

## Basisgegevens

| | |
|---|---|
| **omvat** | 2 st. |

## Functies

| | |
|---|---|
| **Functies** | Lichtvlekfocusinstelling |

## Optische gegevens

| | |
|---|---|
| **Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand]** | 0,5 mm |
| **Focusafstand** | 8 mm |

## Mechanische gegevens

| | |
|---|---|
| **Nettogewicht** | 3 g |
| **Type bevestiging** | schroefbaar |

## Classificatie

| | |
|---|---|
| **Douanetariefnummer** | 90022000 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27279205 |
| **ECLASS 8.0** | 27279205 |
| **ECLASS 9.0** | 27273602 |
| **ECLASS 10.0** | 27273603 |
| **ECLASS 11.0** | 27273603 |
| **ECLASS 12.0** | 27273603 |
| **ECLASS 13.0** | 27273603 |
| **ECLASS 14.0** | 27273603 |
| **ECLASS 15.0** | 27273603 |
| **ECLASS 16.0** | 27273603 |
| **ETIM 5.0** | EC002498 |
| **ETIM 6.0** | EC003015 |
| **ETIM 7.0** | EC003015 |
| **ETIM 8.0** | EC003015 |
| **ETIM 9.0** | EC003015 |
| **ETIM 10.0** | EC003015 |
| **UNSPSC 26.08** | 31241501 |

# Maattekeningen

Alle maten in millimeter






# Toebehoren

## Algemeen

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
|  | 50117758 | KFX-ETA-320 | Kunststofvezelkabel reflextaster | Toepassingsgebied: Zeer nauwkeurige objectherkenning<br>Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde<br>Vezelkern: Enkele vezelkern<br>Buitendiameter: 1,25 mm<br>Vezellengte: 2.000 mm<br>Materiaal vezelmantel: PE<br>Legging: standaard |
|  | 50117759 | KFX-ETC-320 | Kunststofvezelkabel reflextaster | Toepassingsgebied: Algemene toepassingen<br>Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde<br>Vezelkern: Kern met meerdere vezels, Coaxiale vezelplaatsing<br>Buitendiameter: 1,25 mm<br>Vezellengte: 2.000 mm<br>Materiaal vezelmantel: PE<br>Legging: standaard |
|  | 50117760 | KFX-ETD-320 | Kunststofvezelkabel reflextaster | Toepassingsgebied: Nauwkeurige objectherkenning<br>Lichtstraaluitgang: aan de voorzijde<br>Vezelkern: Enkele vezelkern<br>Buitendiameter: 1,25 mm<br>Vezellengte: 2.000 mm<br>Materiaal vezelmantel: PE<br>Legging: standaard |

**Opmerking**

Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.