Technisches Datenblatt
Set Sicherheits-Sensor Sender
Art.-Nr.: 426587
MLC500T30-900-UDC-1600-S2



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Set besteht aus
- Technische Daten
- Passende Empfänger
- Zubehör



Set besteht aus

	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	1	68000309	MLC500T30-900	Sicherheits-Lichtvorhang Sender	Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 900 mm Reichweite: 0 ... 10 m Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
	1	549853	UDC-1600-S2	Gerätesäule	Funktionen: Montage und Schutz von Lichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken, justierbar, 3 Richtungen Säulenhöhe ohne Fuß: 1.600 mm

Technische Daten

Basisdaten

Serie	MLC-UDC
Geräteart	Sender
Applikation	Handschutz

Kenngrößen

Typ	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer T_M	20 Jahre, EN ISO 13849-1

Schutzfelddaten

Auflösung	30 mm
Schutzfeldhöhe	900 mm
Reichweite	0 ... 10 m

Mechanische Daten

Nettogewicht	6.970 g

Zertifizierungen

Schutzart	IP 65

Klassifikation

Zolltarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Passende Empfänger

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	426588	MLC510R30-900-UDC-1600-S2	Set Sicherheits-Sensor Empfänger	Funktionspaket: Basic Auflösung: 30 mm Schutzfeldhöhe: 900 mm

Zubehör

Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Anschlussleitung	Applikation: Öl-/Schmiermittelbeständig Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Ja Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PUR

Hinweis

Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.