

## 技術データシート

## モバイル 2次元コードリーダー

製品番号: 50130487

HCR 6200 DPM

### 目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	HCR 6200
------	----------

## 読取值

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Aztec
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 データバー
	PDF417
	QRコード
	その他はお問い合わせに応じて
	コーダバー
	データマトリクスコード
	マイクロPDF
	マイクロQR
	直接記された2Dコード

## 光学的仕様

読み取り距離	0 ... 200 mm
光源	LED
LEDグループ	1
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	960 px
バーコード コントラスト(PCS)	20 %
モジュールサイズ	0.076 ... 0.528 mm

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 $U_B$	4.5 ... 5.5 V, DC
電力消費、最大	2.5 W

## インターフェイス

種類	RS 232, USB
----	-------------

## RS 232

機能	プロセス
----	------

## USB

機能	プロセス
----	------

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41

## 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	53 mm x 151 mm x 72 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC-ABS
正味重量	130 g

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-20 ... 55 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 65 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 95 %
落下高	1.8 m
以下に関する測定	コンクリート床

## 認証

保護等級	IP 54
------	-------

## 分類

関税分類番号	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

## 電気的接続

## コネクタ 1


機能	データインターフェイス 設定インターフェイス 電力供給
コネクタの種類	RJ41

## 操作と表示


LED	ディスプレイ	意味
1	緑	読み取り終了
	赤	リード結果なし

## アクセサリ


## コネクタ関連・コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V 消費電流、最大: 300 mA インターフェイス: PROFINET, RS 232 コネクタ: 6 St. 保護等級: IP 65


## コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	接続回線	インターフェイスに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

## コネクタ関連・Y字分岐ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130488	KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, TTL コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 9 -極 コネクタ 2: RJ41 コネクタ 3: 丸形プラグ, プラグブル, 軸方向, メス, 2 -極 シールド: はい ケーブル長: 2,400 mm シースの素材: PVC

## 取り付け技術-その他

	製品番号	名称	製品	説明
	50130491	BT Holder HCR 6200	ホルダー	機能: プレゼンテーションモジュールの作動 取り付け部のモデル: テーブル脚 取り付け、設備側: 自立 取り付け、デバイス側: 挿入用 素材: プラスチック

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。