

Teknik veri sayfası



Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113397

KB JST-HS-300

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	JST ZHR konektörü
---------------	-------------------

Kutup sayısı	12 kutuplu
--------------	------------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
---------------	-------

Tip	erkek
-----	-------

Kutup sayısı	9 kutuplu
--------------	-----------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	5 Adet
----------------	--------

Renk kılıf	siyah
------------	-------

Korumalı	Evet
----------	------

Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
-----------------	------------------

Kablo çapı (dış)	5,5 mm
------------------	--------

Kablo uzunluğu	300 mm
----------------	--------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	49 g
-------------	------

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 15.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 16.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC 26.08	26121604
--------------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	JST ZHR konektörü
Kutup sayısı	12 kutuplu
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	erkek
Kutup sayısı	9 kutuplu
Versiyon	eksenel