

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50113467

KB JST-M12A-5P-3000

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
Arayüz için uygundur	RS 232

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
---------------	-------------------

Vida dışı büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	dışı
-----	------

Kutup sayısı	5 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Versiyon	eksenel
----------	---------

Yuvarlak konektör, LED	Hayır
------------------------	-------

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
---------------	---------

Kutup sayısı	12 kutuplu
--------------	------------

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	5 Adet
----------------	--------

Renk kılıf	siyah
------------	-------

Korumalı	Evet
----------	------

Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
-----------------	------------------

Kablo çapı (dış)	6 mm
------------------	------

Kablo uzunluğu	3.000 mm
----------------	----------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	dışı
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
Kutup sayısı	12 kutuplu