

Hoja técnica

Conector incorporado

Código: 50145962

AC-PLM-19

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Accesorios



La figura puede variar

Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M23 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 19 polos |
| Versión | Axial |

Conexión 2

| | |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Propiedades de cable

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Número de conductores | 19 Unidad(es) |
| Sección de conductor | 0,34 mm ² |
| AWG | 22 |

Datos mecánicos

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Peso neto | 55 g |
| Par de apriete de los tornillos | 1 ... 1,5 N·m |

Datos ambientales

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 80 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones


| | |
|----------------------|--------|
| Índice de protección | IP 67 |
| | IP 69K |

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27270692 |
| eCl@ss 10.0 | 27440102 |
| eCl@ss 11.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros




Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M23 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 19 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión eléctrica

| Pin | Color de conductor |
|-----|--------------------|
| 1 | Blanco |
| 2 | Marrón |
| 3 | Verde |
| 4 | Amarillo |
| 5 | Gris |
| 6 | Rosa |
| 7 | Azul |
| 8 | Rojo |
| 9 | Negro |
| 10 | Violeta |
| 11 | gris/rosa |
| 12 | rojo / azul |
| 13 | blanco/verde |
| 14 | marrón/verde |
| 15 | blanco/amarillo |
| 16 | amarillo/marrón |
| 17 | blan/gris |
| 18 | gris/marrón |
| 19 | blanco/rosa |



Conexión 2



| | |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de conexión

| | Código | Denominación | Artículo | Descripción |
|--|----------|--------------------|-------------------|--|
| | 50134971 | KD U-M23-JA-P1-050 | Cable de conexión | Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR |
| | 50134972 | KD U-M23-JA-P1-100 | Cable de conexión | Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 10.000 mm Material de cubierta: PUR |
| | 50136636 | KD U-M23-JA-P1-150 | Cable de conexión | Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 15.000 mm Material de cubierta: PUR |
| | 50136637 | KD U-M23-JA-P1-200 | Cable de conexión | Conexión 1: Conector redondo, M23, Axial, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 20.000 mm Material de cubierta: PUR |

Accesorios

| | Código | Denominación | Artículo | Descripción |
|--|----------|--------------------|-------------------|--|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Cable de conexión | Conexión 1: Conector redondo, M23, Acodado, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 5.000 mm Material de cubierta: PUR |
|  | 50134977 | KD U-M23-JW-P1-100 | Cable de conexión | Conexión 1: Conector redondo, M23, Acodado, Conector hembra, Codificación A, 19 polos Conexión 2: Final abierto Apantallado: No Longitud de cable: 10.000 mm Material de cubierta: PUR |

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.