

Scheda tecnica dati

Spina da pannello

Cod. art.: 50145962

AC-PLM-19

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M23
Materiale	Metallo
Numero di poli	19 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	19 pezzo(i)
Sezione del conduttore	0,34 mm ²
AWG	22

Dati meccanici

Peso netto	55 g
Coppia di serraggio viti	1 ... 1,5 N·m

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 80 °C

Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
	IP 69K

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M23
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	19 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento elettrico

Pin	Colore del conduttore
1	Bianco
2	Marrone
3	Verde
4	Giallo
5	Grigio
6	Rosa
7	Blu
8	Rosso
9	Nero
10	Viola
11	grigio / rosa
12	rosso / blu
13	bianco / verde
14	marrone / verde
15	bianco / giallo
16	giallo / marrone
17	bianco / grigio
18	grigio / marrone
19	bianco / rosa



Collegamento 2



Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M23, assiale, female, Codifica A, 19 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M23, assiale, female, Codifica A, 19 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M23, assiale, female, Codifica A, 19 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 15.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M23, assiale, female, Codifica A, 19 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 20.000 mm Materiale della guaina: PUR

Accessori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.