

## Technisch gegevensblad

### Muting signaallamp

Art.-nr.: 50135453

M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	M4
Type signaalgeving	optisch

### Optische gegevens

Lichtbron	wit
-----------	-----

### Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
------------	-------------

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max.	27 mA

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	2.000 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	40 mm x 200 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PC
Kleur behuizing	helder zwart
Type lichtmiddel	LED/24V
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Bolkapkleur	helder
Uitstralhoek	360°

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	c UL US CE

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371230
eCl@ss 8.0	27371230
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371230
eCl@ss 11.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	2.000 mm
Kabelkleur	zwart
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ☞ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ☞ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ☞ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.