

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 548523

CB-D15E-50000S-11GF

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|--------------------|--|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
| Parametre hafızası | Evet |

Elektrik verileri

| | |
|-----------------|------------|
| Güç verileri | |
| Çalışma voltajı | 30 V AC/DC |

Bağlantı

| | |
|-------------------------|------------|
| Bağlantı 1 | |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 15 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı 2 | |
| Bağlantı türü | açık uç |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kablo özellikleri | |
| İletken sayısı | 11 Adet |
| Renk kılıf | siyah |
| Korumalı | Evet |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 8,7 mm |
| Kablo uzunluğu | 50.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |

Sertifikalar

| | |
|---------------|----------------|
| US patentleri | US 7,696,468 B |
|---------------|----------------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|-------------------------|------------|
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 15 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|