

Hoja técnica

Línea distribuidora

Código: 520066

CB-M12-SCC2

Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

La figura puede variar

El set se compone de

| Cantidad | Código | Denominación | Artículo | Descripción |
|----------|--------|--------------|---------------------|---|
| 1 | 150755 | CB-M12-SC22 | Línea distribuidora | Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación A, 4 polos Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Conexión 3: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 4 polos Apantallado: No Longitud de cable: 1.500 mm |

Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|----------------|--|
| Apropiado para | Cortinas ópticas de seguridad COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-m Dispositivos de seguridad multihaz COMPACTplus-ml |
|----------------|--|

Conexión

Conexión 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión 2

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión 3

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Propiedades de cable

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Número de conductores | 4 Unidad(es) |
| Apantallado | No |
| Versión de cable | Línea distribuidora |
| Longitud de cable | 1.500 mm |

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión 2

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión eléctrica

Conexión 3

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |