

Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset ontvanger

Art.-nr.: 426289

MLD530-R3LM-UDC-1300-S2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte zenders
- Toebehoren



Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	66565200	MLD530-R3LM	Meerstraalsveiligheidsfo- tocel ontvanger	Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-signaallamp, Geïntegreerde status-signaallamp, Reflectie-element voor laser uitrichthulp Aantal stralen: 3 St. Straalafstand: 400 mm Aanspreektijd: 50 ms Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 8 -polig
	1	549852	UDC-1300-S2	Montagezuilen	Functies: Montage en bescherming door lichtschermen en meerstraals-fotocellen, instelbaar, 3 richtingen Afmetingen: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Kolomhoogte zonder voet: 1.300 mm

Technische gegevens

Basisgegevens	
Serie	MLD-UDC
Apparaatype	Ontvanger

Speciale uitvoering	
Speciale uitvoering	Geïntegreerde muting-signaallamp Reflectie-element voor laser uitrichthulp

Functies	
Functies	Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal
	Beveiligingscontrole (EDM), selecteer- baar
	Configuratie via bedrading
	Gedeeltelijke muting
	Muting-enable-functie
Reflectie-element voor laser uitricht- hulp	Muting-time-out-verlenging
	Start-/herstartblokkering (RES), selec- teerbaar
	Tijd gestuurde 2-sensor-muting
geïntegreerde muting-signaallamp	Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
	Ja
	Ja
geïntegreerde status-signaallamp	Ja

Karakteristieke waarden	
Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 per uur
Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	4, EN ISO 13849

Optische gegevens	
Aantal stralen	3 St.
Straalafstand	400 mm

Mechanische gegevens	
met montagezuil	Ja
Kolomhoogte zonder voet	1.300 mm

Certificeringen	
Classificatie	
Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Geschikte zenders

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	426280	MLD500-T3L-UDC-1300-S2	Veiligheidssensorset zender	Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp Reikwijdte: 0,5 ... 50 m Straalafstand: 400 mm

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
  	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.