

技術データシート
セーフティセンサ セット
製品番号: 66900013
MLDSET-M2-1600T4

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



セットは以下で構成されています

数量	製品番号	名称	製品	説明
1	426296	AC-ABF70	確認応答ユニット	機能: スタート/リスタートインターロックのリセット, ミューティング機能によるAOPDsでの解除, リセットボタンが点灯 リセットボタン: はい LEDインジケータ: はい ボタンによる切替電流: 1 ... 1,000 mA 筐体の素材: 強化ガラスファイバ (PPS), 自己消火性 薄板クランプの素材: ステンレス 保護等級: IP 67, IP 69K
1	520144	AC-SCM7U-BT	センサ-モジュール	適している: マルチビーム・セーフティライトバリア MLD 335、MLD 535 供給電圧: 24 V, DC, -20 ... 20 % コネクタ数: 7 St. コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 500 mm 取り付けの種類: 取付けプレート
1	66500200	MLD-M003	偏向ミラー	ビーム本数: 3 St. ビーム間隔: 400 mm 取り付けの種類: 溝に取付け, 回転アタッチメント, 装置の柱に取付
1	66578200	MLD535-RT3M	マルチビーム-セーフティライトバリア トランシーバ	特別モデル: 一体型ミューティングインジケータ, 一体型ステータスインジケータ 検出範囲: 0.5 ... 6 m ビーム本数: 3 St. ビーム間隔: 400 mm 応答時間: 50 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8-極
1	426528	Set-AC-MTX.2-4S	ミューティング-センサ-セット	適している: MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア 検出範囲: 0 ... 8 m ミューティングセンサのケーブル長: 2,000 mm 取り付けの種類: 同梱のアタッチメント ミューティングセンサの種類: 回帰反射式光電センサ PRK 25B ミューティングセンサ数: 4 St. リフレクタ数: 4 St.
2	549853	UDC-1600-S2	デバイスタワー	機能: ライトカーテンおよびマルチビームライトバリアの組立と保護, 調整可, 3方向 外寸: 160 mm x 1,660 mm x 149 mm 脚なしのタワー高: 1,600 mm

仕様書

基本仕様	
シリーズ	MLDSET
特別モデル	
特別モデル	一体型ミューティングインジケータ

機能

機能	スタート/リスタート・インターロック (RES)、選択可
	セーフティコントロー(EDM)、選択可
	ミューティングイネーブル機能
	ミューティングタイムアウトの延長
	第2ミューティング信号の代替接続
レーザーアライメントアシスト用反射ユニット	いいえ
ミューティング種類	時間制御4センサミューティング

仕様書

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 毎時
可使用時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリ	4, EN ISO 13849

保護フィールド仕様

検出範囲	0.5 ... 6 m
------	-------------

光学的仕様

ビーム本数	3 個数
ビーム間隔	400 mm

機械の仕様

ミュートセンサの種類	帰反射式光電センサ PRK 25B
デバイスタワーに	はい
ミュートセンサ数	4 個数
脚なしのタワー高	1,600 mm

分類

関税分類番号	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

注意




目的になかったご利用にご注意ください！



この製品は有資格者のみが操作できます。
使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極 コネクタ 2: オープン末端 シールド: はい ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトではアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。