

## Teknik veri sayfası

### Montaj fişi

Ürün no.: 50145962

AC-PLM-19

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M23
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	19 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	19 Adet
İletken enine kesiti	0,34 mm <sup>2</sup>
AWG	22

## Mekanik bilgiler

Net ağırlık	55 g
Vida sıkma torku	1 ... 1,5 N·m

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 80 °C
-------------------------	---------------

## Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
	IP 69K

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir




## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M23
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	19 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

## Elektrik bağlantısı

Pin	İletken rengi
1	beyaz
2	kahverengi
3	Yeşil
4	Sarı
5	gri
6	pembe
7	Mavi
8	Kırmızı
9	siyah
10	mor
11	gri / pembe
12	kırmızı / mavi
13	beyaz / yeşil
14	kahverengi / yeşil
15	beyaz / sarı
16	sarı / kahverengi
17	beyaz / gri
18	gri / kahverengi
19	beyaz / pembe



## Bağlantı 2



Bağlantı türü	
Bağlantı türü	açık uç

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, eksenel, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, eksenel, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, eksenel, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 15.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M23, eksenel, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 20.000 mm Malzeme kılıf: PUR

**Aksesuarlar**

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M23, açılı, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M23, açılı, dişi, A kodlu, 19 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR

**Uyarı**

↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.