

## Technisch gegevensblad Veiligheidssensorset zender

Art.-nr.: 426303

MLD500-T2L-UDC-900-S2

### Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens
- Geschikte ontvangers
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Set bestaat uit

|                                                                                   | Aantal | Art.-nr. | Benaming   | Artikel                              | Beschrijving                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66502100 | MLD500-T2L | Meerstraalsveiligheidsfotocel zender | Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp<br>Reikwijdte: 0,5 ... 50 m<br>Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm<br>Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig |

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|              |         |
|--------------|---------|
| Serie        | MLD-UDC |
| Apparaattype | Zender  |

### Speciale uitvoering

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Speciale uitvoering | Geïntegreerde laser uitrichthulp |
|---------------------|----------------------------------|

### Functies

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| geïntegreerde laser uitrichthulp | Ja  |
| geïntegreerde status-signaallamp | Nee |

### Karakteristieke waarden

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Type              | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL               | 3, IEC 61508             |
| SILCL             | 3, IEC/EN 62061          |
| Gebruiksdur $T_M$ | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie         | 4, EN ISO 13849          |

### Gegevens beveiligde zone

|            |              |
|------------|--------------|
| Reikwijdte | 0,5 ... 50 m |
|------------|--------------|

### Optische gegevens

|                |        |
|----------------|--------|
| Aantal stralen | 2 St.  |
| Straalafstand  | 500 mm |

### Mechanische gegevens

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Nettogewicht            | 5.525 g |
| met montagezuil         | Ja      |
| Kolomhoogte zonder voet | 900 mm  |

### Certificeringen

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4       | 27272703 |
| ECLASS 8.0         | 27272703 |
| ECLASS 9.0         | 27272703 |
| ECLASS 10.0        | 27272703 |
| ECLASS 11.0        | 27272703 |
| ECLASS 12.0        | 27272703 |
| ECLASS 13.0        | 27272703 |
| ECLASS 14.0        | 27272703 |
| ECLASS 15.0        | 27272703 |
| ECLASS 16.0        | 27272703 |
| ETIM 5.0           | EC001832 |
| ETIM 6.0           | EC001832 |
| ETIM 7.0           | EC001832 |
| ETIM 8.0           | EC001832 |
| ETIM 9.0           | EC001832 |
| ETIM 10.0          | EC001832 |
| UNSPSC 26.08       | 32151804 |

## Geschikte ontvangers

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming               | Artikel                        | Beschrijving                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 426302   | MLD520-R2L-UDC-900-S2  | Veiligheidssensorset ontvanger | Speciale uitvoering: Reflectie-element voor laser uitrichthulp<br>Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm                                   |
|  | 426539   | MLD530-R2LM-UDC-900-S2 | Veiligheidssensorset ontvanger | Speciale uitvoering: Geïntegreerde muting-signaallamp, Reflectie-element voor laser uitrichthulp<br>Aantal stralen: 2 St.<br>Straalafstand: 500 mm |

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Aansluitkabel | Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig<br>Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.