

Teknik veri sayfası Gösterge

Ürün no.: 50130521

FBA-V3-Q94-O

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	FBA
Sinyal verme türü	optik

Optik veriler

Işık şiddeti	30 cd
--------------	-------

Elektrik verileri

Ortalama kullanım ömrü	yakl. 50.000 s
------------------------	----------------

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	230 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks.	60 mA

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Terminal

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	94 mm x 94 mm x 97 mm
Malzeme gövde	Plastik
Net ağırlık	230 g
Gövde rengi	Kırmızı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	vidalanabilir
Aydınlatma maddesi türü	LED/24V
Sinyal resmi	Sürekli ışık veya flaşör
Bilye rengi	Turuncu
Yanıp sönmə/flaş frekansı	1 Hz
Işınlama açısı	180°

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 66
Sertifikasyonlar	c UL US
Vurma sağlamlığı	IK09 (EN 50295:98)

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Terminal
Terminal türü	Vidalı terminal

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir güvenlik sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Aksesuarlar

Montaj tekniği - diğer

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130523	ACC-KT1	Montaj ünitesi	İşlevler: çok sesli sirenleri (EMS) ve lambaları (FBA) bağlamak için

Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.