

Folha de dados técnicos

Conector de embutir

N.º do art.: 50145962

AC-PLM-19

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Ligação elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M23
Material	Metal
Número de polos	19 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Características dos cabos

Número de fios	19 Unid.
Seção transversal do fio	0,34 mm ²
AWG	22

Dados mecânicos

Peso líquido	55 g
Torque de aperto dos parafusos	1 ... 1,5 N·m

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 80 °C
--------------------------------	---------------

Certificações


Grau de proteção	IP 67
	IP 69K

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27270692
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros




Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M23
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	19 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Ligação elétrica

Pino	Cor do fio
1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Amarelo
5	Cinza
6	Rosa
7	Azul
8	Vermelho
9	Preto
10	Violeta
11	cinza / rosa
12	vermelho / azul
13	branco / verde
14	marrom / verde
15	branco / amarelo
16	amarelo / marrom
17	branco / cinza
18	cinza / marrom
19	branco / rosa



Conexão 2



Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR
50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 10.000 mm Material da bainha: PUR
50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 15.000 mm Material da bainha: PUR
50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M23, Axial, female, Código A, 19 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 20.000 mm Material da bainha: PUR

Acessórios

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M23, Angular, female, Código A, 19 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Cabo de conexão	Conexão 1: Conector redondo, M23, Angular, female, Código A, 19 polos Conexão 2: Extremidade aberta Blindado: Não Comprimento do cabo: 10.000 mm Material da bainha: PUR

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.