


## Scheda tecnica dati

### Cavo di collegamento

Cod. art.: 548521  
CB-D15E-10000S-11GF

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Applicazione          | Resistenza ad olio e lubrificanti |
| Memoria dei parametri | Sì                                |

### Dati elettrici

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dati di potenza       |            |
| Tensione di esercizio | 30 V CA/CC |

### Collegamento

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Collegamento 1            |         |
| Tipo di collegamento      | Sub-D   |
| Connettore circolare, LED | No      |
| Tipo                      | female  |
| Numero di poli            | 15 poli |
| Modello                   | Assiale |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Collegamento 2       |           |
| Tipo di collegamento | A cablare |

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Proprietà del cavo            |                                          |
| Numero di conduttori          | 11 pezzo(i)                              |
| Colore della guaina           | Nero                                     |
| Schermato                     | Sì                                       |
| Modello di cavo               | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno)   | 8,7 mm                                   |
| Lunghezza cavo                | 10.000 mm                                |
| Materiale della guaina        | PUR                                      |
| Idoneità per catena portacavi | No                                       |

### Certificazioni

|              |                |
|--------------|----------------|
| Brevetti USA | US 7,696,468 B |
|--------------|----------------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tipo di collegamento      | Sub-D   |
| Connettore circolare, LED | No      |
| Tipo                      | female  |
| Numero di poli            | 15 poli |
| Modello                   | Assiale |

### Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|