

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50115049

K-DS M12A-MA-5P-3m-S-PUR

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza ad olio e lubrificanti
--------------	-----------------------------------

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio	30 V CA/CC
-----------------------	------------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica A
----------	------------

Modello	Assiale
---------	---------

Connettore circolare, LED	No
---------------------------	----

Collegamento 2

Tipo di collegamento	JST ZHR
----------------------	---------

Numero di poli	12 poli
----------------	---------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	5 pezzo(i)
----------------------	------------

Colore della guaina	Grigio
---------------------	--------

Schermato	Sì
-----------	----

Modello di cavo	Cavo di interconnessione
-----------------	--------------------------

Lunghezza cavo	3.000 mm
----------------	----------

Materiale della guaina	PUR
------------------------	-----

Idoneità per catena portacavi	No
-------------------------------	----

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
----------------------	----------------------

Grandezza della filettatura	M12
-----------------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

Codifica	Codifica A
----------	------------

Modello	Assiale
---------	---------

Connettore circolare, LED	No
---------------------------	----

Collegamento 2

Tipo di collegamento	JST ZHR
----------------------	---------

Numero di poli	12 poli
----------------	---------