

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50132439

KDS U-M12-4A-M12-4A-V1-050

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
AWG	22
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Silikonsuz	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	4,7 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
İletken izolasyonu	PP
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
Net ağırlık	220 g

Kumanda ve gösterge

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US
UL-File-Nummer	E366145

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Devre şeması

Bağlantı şeması



Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132266	TT-Set 0,6-13	Alet	Tür: Tork anahtarı Anahtar genişliği: 13 mm Tork: 0,6 N·m Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.