

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50115050

K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
---------------	--------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	dişi
-----	------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
---------------	---------

Kutup sayısı	10 kutuplu
--------------	------------

	6 kutuplu
--	-----------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
----------------	--------

Renk kılıf	gri
------------	-----

Korumalı	Evet
----------	------

Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu
----------------	------------------

Kablo uzunluğu	3.000 mm
----------------	----------

Malzeme kılıf	PUR
---------------	-----

Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
-------------------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
-----------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060311
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060311
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
---------------	--------------------

Vida dişi büyüklüğü	M12
---------------------	-----

Tip	dişi
-----	------

Kutup sayısı	8 kutuplu
--------------	-----------

Kodlama	A kodlu
---------	---------

Tasarım	eksenel
---------	---------

Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
-------------------------	-------

Bağlantı 2

Bağlantı türü	JST ZHR
---------------	---------

Kutup sayısı	10 kutuplu
--------------	------------

	6 kutuplu
--	-----------