

## 技术数据表

## 圆柱形装置

配件编号: 549857

UDC-2500-S2

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 配件



图片可能不同

技术参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 基础数据   |                           |
| 系列     | UDC                       |
| 包含     | 件夹紧支架 BT-P40, 2           |
|        | 地面安装固定组件                  |
| 适合     | MLC 500,MLC 300安全光幕       |
|        | MLD 500 , MLD 300多光束安全传感器 |
| 类型，柱和镜 | 圆柱形装置                     |


|    |                 |
|----|-----------------|
| 功能 |                 |
| 功能 | 光幕和多光束传感器的安装和保护 |
|    | 可调，3个方向         |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 机械参数          |                            |
| 尺寸（宽 x 高 x 长） | 160 mm x 2,560 mm x 149 mm |
| 外壳材料          | 塑料                         |
|               | 金属                         |
| 金属外壳          | 铝                          |
| 净重            | 8,575 g                    |
| 外壳颜色          | 黄色，RAL 1021                |
| 紧固类型          | 安装底板                       |
|               | 落地安装                       |
| 机械复位功能        | 是                          |
| 支柱高度(不含底座 )   | 2,500 mm                   |
| 配件的外部安装       | 侧向                         |
|               | 后部                         |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27273792 |
| ECLASS 11.0  | 27273792 |
| ECLASS 12.0  | 27273792 |
| ECLASS 13.0  | 27273792 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |


# 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



- A 前方
- B 前方
- C 总高度 = 2560 mm

## 尺寸图纸



## 配件

## 总则

| 配件编号     | 名称                  | 配件 | 说明                                                           |
|----------|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 50144378 | SET 10x AC-UDC-2000 | 型材 | 包含: 10 件<br>适合: UDC-S2, DC-S2安装支柱<br>长度: 2,000 mm<br>材料: PVC |

配件

备件

| 配件编号   | 名称                          | 配件                   | 说明                                     |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 430220 | SP-SET AP UDC/DC/<br>UMC/MC | 备件套装 ( 按照程序和<br>镜子 ) | 部件类型: 适配器底座<br>尺寸: 17.5 mm<br>外壳颜色: 黑色 |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。