

## Teknik veri sayfası

### Ayna kolonu

Ürün no.: 549781

UMC-1300-S2

#### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Seri                  | UMC                                                     |
| İçeriği               | Zemine montaj için montaj braketi seti                  |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300                 |
| Tip, kolonlar ve ayna | Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu |

## İşlevler

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlevler | Alüminyum şerit presleme profilindeki cam ayna                                                  |
|          | ayarlanabilir, 3 yön                                                                            |
|          | Basit eksenel hizalama                                                                          |
|          | Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri                       |
|          | Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme |

## Mekanik bilgiler

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ölçü (G x Y x U)                    | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
| Malzeme gövde                       | Metal                      |
| Metal gövde                         | Alüminyum                  |
| Net ağırlık                         | 5.930 g                    |
| Gövde rengi                         | sarı, RAL 1021             |
|                                     | siyah, RAL 9005            |
| Montaj braketi türü                 | Montaj plakası             |
|                                     | Zemin montaj braketi       |
| Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet                       |
| Aksesuarın dıştan montajı           | arkada                     |
| Ayna uzunluğu                       | 1.270 mm                   |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279207 |
| ECLASS 8.0            | 27279207 |
| ECLASS 9.0            | 27273605 |
| ECLASS 10.0           | 27273605 |
| ECLASS 11.0           | 27273605 |
| ECLASS 12.0           | 27273605 |
| ECLASS 13.0           | 27273605 |
| ECLASS 14.0           | 27273605 |
| ECLASS 15.0           | 27273605 |
| ECLASS 16.0           | 27273605 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |
| UNSPSC 26.08          | 31241706 |