


## Scheda tecnica dati

### Colonna di fissaggio

Cod. art.: 549626  
DC-1140-S2

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | CC                                                                |
| <b>Contiene</b>                  | Supporti di serraggio BT-P40, 2 pezzi                             |
| <b>Idoneo per</b>                | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 |
|                                  | Cortine fotoelettriche di sicurezza MLC 500, MLC 300              |
| <b>Tipo di colonne e specchi</b> | Colonna di fissaggio                                              |

### Funzioni

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funzioni</b> | Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio |
|                 | Regolabile, 2 direzioni                                                                |

### Dati meccanici


|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dimensioni (P x H x L)</b>         | 134 mm x 1.140 mm x 134 mm |
| <b>Materiale dell'alloggiamento</b>   | Metallo                    |
|                                       | Plastica                   |
| <b>Alloggiamento in metallo</b>       | Alluminio                  |
| <b>Peso netto</b>                     | 3.540 g                    |
| <b>Colore dell'alloggiamento</b>      | Giallo, RAL 1021           |
| <b>Tipo di fissaggio</b>              | Piastra di montaggio       |
| <b>Funzione di riassetamento</b>      | No                         |
| <b>Altezza colonna senza base</b>     | 1.140 mm                   |
| <b>Montaggio esterno di accessori</b> | Laterale                   |
|                                       | Posteriore                 |

### Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 76042990 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27279290 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27279290 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27279090 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27273792 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27273792 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |


## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




- A Anteriore
- B Anteriore
- C Altezza complessiva = 1140 mm

Disegni quotati



L Altezza complessiva = 1140 mm

Accessori  
Generalità

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione        | Articolo | Descrizione                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50144378  | SET 10x AC-UDC-2000 | Profilo  | Contiene: 10<br>Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2<br>Dimensioni: 2.000 mm<br>Colore: Giallo<br>Materiale: PVC |

**Accessori****Parte di ricambio**

|                                                                                  | <b>Cod. art.</b> | <b>Designazione</b>         | <b>Articolo</b>                                            | <b>Descrizione</b>                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | 430220           | SP-SET AP UDC/DC/<br>UMC/MC | Kit accessori colonne<br>apparecchi e colonne<br>a specchi | Tipo di articolo: Piastra adattatrice<br>Colore dell'alloggiamento: Nero |

**Avviso**

🔗 È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.