

## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50114571

KB 301-3000



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Geschikt voor           | BCL 300i |
|                         | BCL 301i |
|                         | BPS 300i |
|                         | BPS 301i |
| Geschikt voor interface | RS 232   |
|                         | RS 422   |
|                         | RS 485   |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Type aansluiting   | Contrastekkerprofiel |
| Aantal polen       | 32 -polig            |
| Ronde stekker, LED | Nee                  |

#### Aansluiting 2

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type aansluiting | JST ZHR   |
| Aantal polen     | 10 -polig |
|                  | 6 -polig  |

#### Kabeleigenschappen

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aantal aders              | 16 St.           |
| Kleur mantel              | zwart            |
| Afgeschermd               | Ja               |
| Kabeluitvoering           | Verbindingskabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 8,5 mm           |
| Kabellengte               | 3.000 mm         |
| Materiaal mantel          | PVC              |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee              |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Type aansluiting   | Contrastekkerprofiel |
| Aantal polen       | 32 -polig            |
| Ronde stekker, LED | Nee                  |

### Aansluiting 2

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type aansluiting | JST ZHR   |
| Aantal polen     | 10 -polig |
|                  | 6 -polig  |