

## Scheda tecnica dati

### Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50135459

A7-V1-DS-G-T



La figura può variare

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Accessori



Dati tecnici

Dati di base

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Serie                | A7                                                                 |
| Idoneo per           | Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series |
| Tipo di segnalazione | Ottico                                                             |

Dati elettrici

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Durata                                   | > 100.000 h    |
| Dati di potenza                          |                |
| Tensione di alimentazione U <sub>B</sub> | 24 V, CC, 10 % |
| Corrente assorbita, max.                 | 30 mA          |

Collegamento

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note | A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni).<br>I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dati meccanici

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Forma costruttiva            | Cilindrica          |
| Dimensioni (Ø x L)           | 70 mm x 50 mm       |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica            |
| Peso netto                   | 109 g               |
| Tipo di fissaggio            | Sistema a baionetta |
| Tipo di illuminazione        | LED/24V             |
| Rappresentazione del segnale | Luce permanente     |
| Colore calotta               | Verde               |
| Angolo di emissione          | 360°                |

Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
|-------------------------------------|---------------|

Certificazioni


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Grado di protezione | IP 66     |
| Omologazioni        | CE<br>CSA |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371220 |
| ECLASS 8.0               | 27371220 |
| ECLASS 9.0               | 27371220 |
| ECLASS 10.0              | 27371220 |
| ECLASS 11.0              | 27371220 |
| ECLASS 12.0              | 27371220 |
| ECLASS 13.0              | 27371220 |
| ECLASS 14.0              | 27371220 |
| ECLASS 15.0              | 27371220 |
| ETIM 5.0                 | EC000232 |
| ETIM 6.0                 | EC000232 |
| ETIM 7.0                 | EC000232 |
| ETIM 8.0                 | EC000232 |
| ETIM 9.0                 | EC000232 |
| ETIM 10.0                | EC000232 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Avvisi



## Rispettare l'uso previsto!



- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Accessori

## Montaggio

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione | Articolo                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135463  | A7-MP1-100   | Elemento torretta di segnalazione | Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione<br>Forma costruttiva: Cilindrica<br>Diametro: 70 mm<br>Modello: Montaggio su base<br>Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale<br>Registrazione modulo: Su un solo lato<br>Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C<br>Grado di protezione: IP 66 |

## Avviso



- ⚠ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.