

Technisch gegevensblad

Bevestigingsonderdeel

Art.-nr.: 50025570

BT 96

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor | Sensoren uit de serie 96B |

Mechanische gegevens


| | |
|---|------------------------|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |

Classificatie

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |

Maattekeningen


Alle maten in millimeter



Toebehoren Standaardreflectoren

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|---|----------|-------------|-----------|--|
|  | 50022816 | TKS 100X100 | Reflector | Bouwworm: rechthoekig Tripelrastergrootte: 4 mm Reflectievlak: 96 mm x 96 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PMMA8N Bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleeftbaar |

Toebehoren

| | Art.-nr. | Benaming | Artikel | Beschrijving |
|---|-----------------|-----------------|----------------|---|
|  | 50022815 | TKS 50X100 | Reflector | Bouwvorm: rechthoekig Tripelrastergrootte: 4 mm Reflectievlak: 46 mm x 96 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PMMA8N Bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar |

Opmerking

↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.