

技術データシート

コマンドトランスミッタ

製品番号: 50149357

CD-B3-Z-C01



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

種類	ディスプレイ/コマンドトランスミッタ (安全ではない)、非常停止コマンドトランスミッタ (EN ISO 13850, EN 60947-5-5に準拠)
----	---

機能

機能	L250シリーズのインターロックと同じ寸法と設計 リセット機能 (ロータリーボタンにより、非常停止ボタン用) 位置依存性非常停止コマンド入力 保護されたねじ止め
----	---

パラメータ

カテゴリー	4まで (接続に応じて) (非常停止), EN ISO 13849
-------	-----------------------------------

電気的仕様

接点配列	2NC + 2NO
ボタンによる切替電流	0 ... 550 mA
電流負荷、最大	1 A

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, DC, 10 %
定格絶縁電圧	1.5 kV AC/DC

コネクタ

コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	接点コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	ステンレス
極数	12 -極

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	40 mm x 40 mm x 191.5 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	強化ガラスファイバ、自己消火性、耐衝撃性
正味重量	311 g
筐体色	グレー
取り付けの種類	壁面設置 通路設置
ケーブルエントリの種類	M12
スイッチタイプ	非常停止制御装置, EN ISO 13850
機械的寿命	500,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作方法	ボタン、白 / ボタン、青 / 非常停止ボタン、赤
ロック解除の方法	非常解除
ボタンの素材	プラスチック

操作と表示

表示の種類	LED 連続光
コントローラ	コマンドトランスミッタ2個 (プッシュボタン青、プッシュボタン白) 非常停止スイッチ1個

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 70 °C

認証


保護等級	IP 65
保護等級	III

分類

関税分類番号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル




電氣的接続

コネクタ 1

機能	接点コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	ステンレス
極数	12 -極
コーディング	A コード

ピン ピン配列

1	NO (1)
2	LED(1)
3	LED(1+2)
4	NO (1)
5	NO (2)
6	NO (2)
7	n.c.
8	NC (3)
9	NC (3)
10	NC (3)
11	NC (3)
12	LED(2)



回線図



アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

製品番号	名称	製品	説明
50139769	KD U-M12-CA-P1-020	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 12 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 12 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 12 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 10,000 mm シースの素材: PUR

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。