

Hoja técnica


Cable de interconexión

Código: 50121000

K-DS M12A-8P-4P-5m-L-PUR

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Conexión

Conexión 1

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |

Conexión 2

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Propiedades de cable

| | |
|---------------------------------|--|
| Número de conductores | 4 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de interconexión |
| Diámetro de cable (externo) | 0,34 mm |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí |
| Velocidad de desplazamiento | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s ² |

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |

Conexión 2

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Esquemas de conexiones

