

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50145358

MTKZ DEMO SET

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
1	50130343	MTKZ 13-30 SET	Reflektör	içeriği: 100 ad. Yapı şekli: Yuvarlak Yansıtma yüzeyi çapı: 15 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PA Montaj braket: Klips Delik çapı için uygundur: 12,5 ... 13,5 mm Malzeme kalınlığı için uygundur: 0,8 ... 5 mm İşleme sıcaklığı: 5 ... 45 °C
1	50129092	MTKZ 15-30 SET	Reflektör	içeriği: 100 ad. Yapı şekli: Yuvarlak Yansıtma yüzeyi çapı: 15 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PA Montaj braket: Klips Delik çapı için uygundur: 14,5 ... 15,5 mm Malzeme kalınlığı için uygundur: 0,8 ... 5 mm İşleme sıcaklığı: 5 ... 45 °C
1	50140183	MTKZ 7-30 SET	Reflektör	içeriği: 100 ad. Yapı şekli: Yuvarlak Yansıtma yüzeyi çapı: 15 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PA Montaj braket: Klips Delik çapı için uygundur: 6 ... 7 mm Malzeme kalınlığı için uygundur: 0,8 ... 5 mm İşleme sıcaklığı: 5 ... 45 °C
1	50132911	REF 7-A-15-30 SET	Yansıtıcı bant	içeriği: 500 ad. Yapı şekli: Yuvarlak Yansıtma yüzeyi çapı: 15 mm Montaj braket: kendinden yapışkanlı İşleme sıcaklığı: 15 ... 22 °C

Teknik veriler

Temel veriler

içeriği	10 adet REF: 7-A-15-30 Her ürün için 5 adet: MTKZ 7-30, MTKZ 13-30, MTKZ 15-30
Bunlar için uygundur:	IPS 200i IPS 400i LSIS 472i

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Yuvarlak
Yansıtma yüzeyi çapı	15 mm
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Net ağırlık	34 g

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551