

## Scheda tecnica dati

### Cavo di collegamento

Cod. art.: 50037784

BK7 KB-092-5000-4 Ex

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
|--------------|-----------------------------------|

Collegamento

Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Angolare             |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

Proprietà del cavo

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Numero di conduttori          | 4 pezzo(i)                               |
| Colore della guaina           | Blu                                      |
| Schermato                     | No                                       |
| Modello di cavo               | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Lunghezza cavo                | 5.000 mm                                 |
| Materiale della guaina        | PUR                                      |
| Isolamento del conduttore     | PVC                                      |
| Idoneità per catena portacavi | No                                       |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12                  |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 4 poli               |
| Codifica                    | Codifica A           |
| Modello                     | Angolare             |
| Connettore circolare, LED   | No                   |

Collegamento 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

Schemi elettrici

Schema di cablaggio

