

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50126131

MK 307

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: BPS 307i

Arayüz

Tür SSI, SSI

Bağlantı

Bağlantı sayısı 3 Adet

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 2

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Terminal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Bağlantı 4

İşlev Bakım arayüzü

BUS ÇIKIŞ

Bağlantı türü USB

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm

Malzeme gövde Metal

Metal gövde Alüminyum baskı döküm

Net ağırlık 186 g

Gövde rengi Kırmızı

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Terminal

Kablo rakoru M16

Kutup sayısı 5 kutuplu

Terminal

1 SWIO 2

2 SWIO 1

3 VIN

4 GNDIN

5 FE

Tahsis

Bağlantı 2

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Terminal

Kablo rakoru M16

Kutup sayısı 5 kutuplu

Elektrik bağlantısı

Terminal	Tahsis
1	DATA+
2	VERI-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	BUS ÇIKIŞ
Konnektör tipi	USB
	USB 2.0 Mini-B