

## Teknik veri sayfası

### Koruma camı

Ürün no.: 347078

MLC-PS1200

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İçeriği               | MLC-PS koruma camı, montaj braketi dahil değildir (montaj braketi ayrı olarak sipariş edilmelidir) |
| Uygulama              | Zorlu ortam koşullarında cihaz ön camının korunması                                                |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300                                                            |

## Koruma alanı verileri

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Koruma alanı yüksekliği | 1.200 mm |
|-------------------------|----------|

## Mekanik bilgiler


|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Yükseklik           | 1.198 mm  |
| Net ağırlık         | 145 g     |
| Malzeme koruma camı | PMMA, net |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 39205100 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279290 |
| ECLASS 8.0            | 27279290 |
| ECLASS 9.0            | 27279090 |
| ECLASS 10.0           | 27273792 |
| ECLASS 11.0           | 27273792 |
| ECLASS 12.0           | 27273792 |
| ECLASS 13.0           | 27273792 |
| ECLASS 14.0           | 27273792 |
| ECLASS 15.0           | 27273792 |
| ECLASS 16.0           | 27273792 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |
| ETIM 10.0             | EC003015 |
| UNSPSC 26.08          | 31242100 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



- a Koruma camı
- b Vida dişi pimi M4x8
- c MLC Verici veya Alıcı
- d Montaj braket
- e M6 x 10 gömme cıvata ve oluklu somun

## Uyarılar

### UYARI



⚠ Koruma camı kullanıldığında, güvenlik ışık perdesinin çalışma mesafesi cam başına yaklaşık %10 azalır.

## Aksesuarlar

### Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

|                                                                                    | Ürün no. | Adı      | Ürün              | Tanım                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 429039 * | MLC-3PSF | Set montaj braket | Montaj braket türü: kelepçelenebilir<br>Montaj ünitesinin malzemesi: Metal |

\* Gerekli aksesuar, lütfen ayrı olarak sipariş edin

### Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.