

## Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50126131

MK 307

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	BPS 307i
------------	----------

### Interfaccia

Tipo	SSI, SSI
------	----------

### Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
----------	-------------------

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

#### Collegamento 2

Funzione	HOST / BUS IN
----------	---------------

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

#### Collegamento 4

Funzione	BUS OUT Interfaccia di assistenza
----------	--------------------------------------

Tipo di collegamento	USB
----------------------	-----

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	84733080
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27280190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27280190
------------	----------

ECLASS 9.0	27279090
------------	----------

ECLASS 10.0	27280192
-------------	----------

ECLASS 11.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 12.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 13.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 14.0	27280191
-------------	----------

ECLASS 15.0	27280191
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------

ETIM 8.0	EC003015
----------	----------

ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
-------------------	--------

Dimensioni (P x H x L)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
------------------------	---------------------------

Materiale dell'alloggiamento	Metallo
------------------------------	---------

Alloggiamento in metallo	Alluminio pressofuso
--------------------------	----------------------

Peso netto	186 g
------------	-------

Colore dell'alloggiamento	Rosso
---------------------------	-------

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	PWR / SW IN / OUT
----------	-------------------

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Pressacavo	M16
------------	-----

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

### Morsetto

1	SWIO 2
---	--------

2	SWIO 1
---	--------

3	VIN
---	-----

4	GNDIN
---	-------

5	FE
---	----

### Assegnazione

### Collegamento 2

Funzione	HOST / BUS IN
----------	---------------

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

Pressacavo	M16
------------	-----

Numero di poli	5 poli
----------------	--------

## Collegamento elettrico

### Morsetto

### Assegnazione

1	DATA+
2	DATA-
3	n.c.
4	CLK-
5	CLK+

### Collegamento 4

Funzione	BUS OUT
	Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Mini-B