

## Teknik veri sayfası

### Ayna kolonu

Ürün no.: 549790

UMC-902-S2

#### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seri                  | UMC                                                             |
| Tek ayna sayısı       | 2 Adet                                                          |
| içeriği               | Zemine montaj için montaj braket seti                           |
| Bunlar için uygundur: | Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300                 |
| Tip, kolonlar ve ayna | Çok ışınlı emniyet bariyerleri için yön değiştirici ayna kolonu |

## İşlevler

|          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlevler | ayarlanabilir, 3 yön<br>Aynaların basit yükseklik ayarı<br>Basit eksenel hizalama<br>Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme<br>Tüm 3 eksen de tekli aynaları tam hizalama |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mekanik bilgiler

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Ölçü (G x Y x U)                    | 160 mm x 960 mm x 149 mm              |
| Malzeme gövde                       | Metal<br>Plastik                      |
| Metal gövde                         | Alüminyum                             |
| Net ağırlık                         | 4.260 g                               |
| Gövde rengi                         | sarı, RAL 1021<br>siyah, RAL 9005     |
| Montaj braket türü                  | Montaj plakası<br>Zemin montaj braket |
| Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Evet                                  |
| Ayaksız kolon yüksekliği            | 900 mm                                |
| Aksesuarın dıştan montajı           | arkada                                |
| Tekli aynanın orta mesafesi         | 500 mm                                |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279207 |
| ECLASS 8.0            | 27279207 |
| ECLASS 9.0            | 27273605 |
| ECLASS 10.0           | 27273605 |
| ECLASS 11.0           | 27273605 |
| ECLASS 12.0           | 27273605 |
| ECLASS 13.0           | 27273605 |
| ECLASS 14.0           | 27273605 |
| ECLASS 15.0           | 27273605 |
| ECLASS 16.0           | 27273605 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |
| UNSPSC 26.08          | 31241706 |