

Teknik veri sayfası

Y distribütör

Ürün no.: 50135996

YV U-SDD-25-83-83-X04

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Bağlantı 2	
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Bağlantı 3	
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Kablo özellikleri	
Korumalı	Hayır

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	33,5 mm x 15,8 mm x 40,4 mm
Anahtar genişliği	13 mm
Net ağırlık	16 g
Malzeme	PUR

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900


Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Boyutlandırılmış çizimler

Devre şeması



- a Bağlantı 3, konektör M12
- b Bağlantı 1, soket M8
- c Bağlantı 2, soket M8

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Kutup sayısı	3 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Aksesuarlar

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132266	TT-Set 0,6-13	Alet	Tür: Tork anahtarı Anahtar genişliği: 13 mm Tork: 0,6 N·m Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.