

Scheda tecnica dati

Dispositivo di programmazione

Cod. art.: 50124709

PA1/XTSX-M12

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	HTU418B
	HTU430B
	LCAM 308

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	30 mm x 30 mm x 71 mm
Peso netto	72 g
Colore dell'alloggiamento	Nero

Comando e visualizzazione

Elementi di controllo	Tasto di apprendimento
-----------------------	------------------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90329000
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ECLASS 16.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418
ETIM 10.0	EC001418

Collegamento elettrico


Collegamento 1

Funzione	Collegamento con il dispositivo
	Ingresso di apprendimento
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Lunghezza cavo	300 mm
Colore del cavo	Nero
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Plastica
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Collegamento 2


Funzione	Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Schemi elettrici



Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50116738 *	K-DS M12A-M8A-4P-0,3m-PVC	Cavo di interconnessione	Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 4 poli Collegamento 2: Connettore circolare, M8, Assiale, male, 4 poli Schermato: No Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PVC
	50107276 *	K-DS M8A-M12A-4P-0,3m-PVC	Cavo di interconnessione	Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Collegamento 1: Connettore circolare, M8, Assiale, female, 4 poli Collegamento 2: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica A, 4 poli Schermato: No Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PVC

* Accessori necessari, ordinare separatamente

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.