

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130436

E7-MH1

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	E7
-------	----

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 46 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	147 g
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Horizontale montage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Bolkapmodule	5 stuks max.
Moduleopname	eenzijdig
Aantal eindkappen	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	Trekveertechniek

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



Bij UL-applicaties:



- ⚠ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Muting - montagesystemen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwworm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.