

Folha de dados técnicos

Suporte de fixação

N.º do art.: 50144753

BT 712M-APSET

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Série	BT 7xx
Inclui	1x cabo de ligação 5 m
	Conjunto de aterramento para o comissio- namento
Adequado para o grupo de produtos	Sistema de medição de contornos
Adequado para	Sistema de medição de contornos CMS 700i

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
Conexão 1	
Função	Alimentação de tensão
	Controle da corrente de ar (pino 4 = SWIN 1)
	Sinal de rotação (pino 5 = SWOUT 1)
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	200 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	5 fios
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
Versão do suporte de fixação	Dispositivo de purga de ar com venti- lador de fluxo cruzado
Tipo de fixação, lado da instalação	Braços de montagem com orifício M8
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Pré-montado com braços de montagem
Comprimento efetivo	1.200 mm
Material do suporte de fixação	Aço
Amortecimento de vibração	Não

Conexão elétrica

Conexão 1


Função	Alimentação de tensão
	Controle da corrente de ar (pino 4 = SWIN 1)
	Sinal de rotação (pino 5 = SWOUT 1)
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	200 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Preto
Número de fios	5 fios
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015


Conexão elétrica

Pino	Ocupação de pinos	Cor do fio
1	+24 V	Vermelho
2	n.c.	-
3	GNDIN	Azul
4	SWIN 1	Amarelo
5	SWOUT 1	Branco



Acessórios

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
  	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	Cabo de ligação	Conexão 1: Conector redondo, M12, Axial, female, Código A, 5 polos Conexão 2: Conector redondo, M12, Axial, male, Código A, 5 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 5.000 mm Material da bainha: PUR

** Incluído entre o material fornecido

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.