

## 기술 데이터 시트

## 상호접속 케이블

품목 번호: 50114571

KB 301-3000

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|            |          |
|------------|----------|
| 적합한 적용 대상: | BCL 300i |
|            | BCL 301i |
|            | BPS 300i |
|            | BPS 301i |
| 인터페이스에 적합함 | RS 232   |
|            | RS 422   |
|            | RS 485   |

연결

|             |             |
|-------------|-------------|
| 연결 1        |             |
| 연결부 종류      | 소켓 스트립      |
| 핀 개수        | 32 핀        |
| 원형 커넥터, LED | 아니요         |
| 연결 2        |             |
| 연결부 종류      | JST ZHR 커넥터 |
| 핀 개수        | 10 핀        |
|             | 6 핀         |
| 케이블 특성      |             |
| 와이어 개수      | 16 개수       |
| 덮개 색상       | 흑색          |
| 차폐됨         | 예           |
| 케이블 모델      | 상호접속 케이블    |
| 케이블 직경(외경)  | 8.5 mm      |
| 케이블 길이      | 3,000 mm    |
| 덮개 재료       | PVC         |
| 드래그 체인 적합성  | 아니요         |

기술 데이터

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 367 g |
|-----|-------|

조작 및 표시

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결

연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 소켓 스트립 |
| 핀 개수        | 32 핀   |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

연결 2

|        |             |
|--------|-------------|
| 연결부 종류 | JST ZHR 커넥터 |
| 핀 개수   | 10 핀        |
|        | 6 핀         |