

## Scheda tecnica dati

### Kit sensori di sicurezza trasmettitore

Cod. art.: 426531

MLD500-T2-UDC-2500-S2-P

#### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Accessori



La figura può variare



## Kit costituito da

	Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	1	66501100	MLD500-T2	Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza	Portata: 0,5 ... 50 m Numero di raggi: 2 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 500 mm Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 5 poli
	1	426190	PSC-2500-S2	Lastra di protezione	Idoneo per: Colonne di fissaggio UDC-S2, DC-S2 Dimensioni: 2.480 mm Materiale: PMMA, grigio
	1	549857	UDC-2500-S2	Colonna di fissaggio	Funzioni: Regolabile, 3 direzioni, Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio Dimensioni: 160 mm x 2.560 mm x 149 mm Altezza colonna senza base: 2.500 mm

## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	MLD-UDC
Tipo di dispositivo	Trasmettitore

### Modello speciale

Modello speciale	Lastra di protezione
------------------	----------------------

### Funzioni

Dispositivo laser di allineamento integrato	No
Lampada di stato integrata	No

### Grandezze caratteristiche

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Durata di utilizzo T <sub>M</sub>	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

### Dati del campo protetto

Portata	0,5 ... 50 m
---------	--------------

### Dati ottici

Numero di raggi	2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi	500 mm

### Dati meccanici

Con colonna di fissaggio	Si
Altezza colonna senza base	2.500 mm

### Certificazioni

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832

**Accessori****Sistemi di connessione - Cavi di collegamento**

	<b>Cod. art.</b>	<b>Designazione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Si Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

**Avviso**

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.