

Teknik veri sayfası

Montaj sistemi

Ürün no.: 50120426

BTU 200M.5-D12

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	2 adet altlık pulu 2 adet montaj somunu M3 2 adet vida M3 x 18
Ürün grubu için uygun	Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur:	Seri 18 sensörleri Seri 25B sensörleri Seri 28 sensörleri Seri 3B sensörleri Seri 3C sensörleri Seri 5 sensörleri Seri 55 sensörleri

Mekanik bilgiler


Paslanmaz çelik montaj ünitesinin standart adı	V2A
Net ağırlık	95 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	yuvarlak çubuk 12 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	M3 vidaları için uygundur vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	360° döner ayarlanabilir kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi	Paslanmaz çelik

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	76169990
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Aksesuarlar

Mikro üçlü reflektörler

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50040895	MTKS 20x20	Reflektör	Yapı şekli: dikdörtgen Üçlü boyutu: 1,2 mm Yansıtma yüzeyi: 20 mm x 20 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PMMA8N Montaj braketi: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir

Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.