

## Hoja técnica

### Elementos de columna de señalización

Código: 50130441

E7-MP1-400

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

|       |    |
|-------|----|
| Serie | E7 |
|-------|----|

### Conexión

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| <b>Conexión 1</b> |                               |
| Tipo de conexión  | Borne                         |
| Tipo de borne     | Técnica de muelle de tracción |

### Datos mecánicos

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Diseño                                 | Cilíndrico              |
| Dimensiones (Ø x L)                    | 70 mm x 436 mm          |
| Material de carcasa                    | Metal                   |
|  | Plástico                |
| Peso neto                              | 360 g                   |
| Color de carcasa                       | Negro                   |
| Versión de la pieza de fijación        | Montaje de base         |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Enroscable / horizontal |
| Módulos de elementos de luz (cubierta) | Máx. 5 unidades         |
| Registro de módulo                     | A un lado               |
| Cantidad de capuchones terminales      | 1 Unidad(es)            |

### Datos ambientales

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
|----------------------------------|---------------|

### Certificaciones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 66 |
|----------------------|-------|

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4      | 27371234 |
| ECLASS 8.0        | 27371234 |
| ECLASS 9.0        | 27371234 |
| ECLASS 10.0       | 27371234 |
| ECLASS 11.0       | 27371234 |
| ECLASS 12.0       | 27371234 |
| ECLASS 13.0       | 27371234 |
| ECLASS 14.0       | 27371234 |
| ECLASS 15.0       | 27371234 |
| ECLASS 16.0       | 27371234 |
| ETIM 5.0          | EC001259 |
| ETIM 6.0          | EC001259 |
| ETIM 7.0          | EC001259 |
| ETIM 8.0          | EC001259 |
| ETIM 9.0          | EC001259 |
| ETIM 10.0         | EC001259 |
| UNSPSC 26.08      | 32151500 |

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Tipo de conexión | Borne                         |
| Tipo de borne    | Técnica de muelle de tracción |

## Notas



### ¡Atención al uso conforme!



- ⌘ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ⌘ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ⌘ Emplee el producto para el uso conforme definido.




### En aplicaciones UL:



- ⌘ En aplicaciones UL está permitido el uso exclusivamente en circuitos de Class 2 según NEC (National Electric Code).

**Accesorios****Muting - Sistemas de montaje**

|  | <b>Código</b> | <b>Denominación</b> | <b>Artículo</b>                      | <b>Descripción</b>   |
|--|---------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|  | 50142896      | A7-MW2              | Elementos de columna de señalización | Diseño: En forma de L<br>Versión: Ángulo en forma de L<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante |

**Nota**

Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.