

Teknik veri sayfası

Montaj ünitesi

Ürün no.: 50144753

BT 712M-APSET

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	BT 7xx
İçeriği	1x bağlantı kablosu 5 m
	İşletime alma için topraklama seti
Ürün grubu için uygun	Kontur ölçüm sistemi
Bunlar için uygundur:	Kontur ölçüm sistemi CMS 700i

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)
	Gerilim beslemesi
	Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Çelik, galvanize
Montaj ünitesinin uygulanması	Çapraz akış fanı üfleme tertibatı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Delikli montaj kolları M8
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Montaj kolları ile önceden monte edilmiş
Etki mesafesi	1.200 mm
Montaj ünitesinin malzemesi	Çelik
Titreşim sönümlleme	Hayır

Sınıflandırma


Gümrük taife numarası	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


İşlev	Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)
	Gerilim beslemesi
	Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1)
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	200 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	5 damarlı
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	+24 V	Kırmızı
2	n.c.	-
3	GNDIN	Mavi
4	SWIN 1	Sarı
5	SWOUT 1	beyaz



Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50133892 **	KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

** teslimat kapsamına dahildir

Uyarı



Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.