

Scheda tecnica dati

Spina da pannello

Cod. art.: 50145962

AC-PLM-19

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

Dati tecnici

Collegamento

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M23 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 19 poli |
| Modello | Assiale |

Collegamento 2

| | |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

Proprietà del cavo

| | |
|----------------------|-------------|
| Numero di conduttori | 19 pezzo(i) |
|----------------------|-------------|

Dati meccanici

| | |
|------------|------|
| Peso netto | 55 g |
|------------|------|

Dati ambientali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 80 °C |

Certificazioni


| | |
|---------------------|--------|
| Grado di protezione | IP 67 |
| | IP 69K |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri




Collegamento elettrico

Collegamento 1

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M23 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 19 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Modello | Assiale |

Collegamento elettrico

| Pin | Colore del conduttore |
|-----|-----------------------|
| 1 | Bianco |
| 2 | Marrone |
| 3 | Verde |
| 4 | Giallo |
| 5 | Grigio |
| 6 | Rosa |
| 7 | Blu |
| 8 | Rosso |
| 9 | Nero |
| 10 | Viola |
| 11 | grigio / rosa |
| 12 | Rosso / blu |
| 13 | bianco / verde |
| 14 | marrone / verde |
| 15 | bianco / giallo |
| 16 | giallo / marrone |
| 17 | bianco / grigio |
| 18 | grigio / marrone |
| 19 | bianco / rosa |



Collegamento 2

| | |
|----------------------|-----------|
| Tipo di collegamento | A cablare |
|----------------------|-----------|

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|--|-----------|--------------------|----------------------|--|
| | 50134971 | KD U-M23-JA-P1-050 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR |
| | 50134972 | KD U-M23-JA-P1-100 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR |
| | 50136636 | KD U-M23-JA-P1-150 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 15.000 mm Materiale della guaina: PUR |
| | 50136637 | KD U-M23-JA-P1-200 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Assiale, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 20.000 mm Materiale della guaina: PUR |

Accessori

| | Cod. art. | Designazione | Articolo | Descrizione |
|--|-----------|--------------------|----------------------|---|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR |
|  | 50134977 | KD U-M23-JW-P1-100 | Cavo di collegamento | Collegamento 1: Connettore circolare, M23, Angolare, female, Codifica A, 19 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 10.000 mm Materiale della guaina: PUR |

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.