

Fiche technique

Lot capteur de sécurité émetteur

Art. n°: 426244

MLD500-T3L-UDC-1300-S2-P

Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Récepteurs adaptés
- Accessoires



Figure pouvant varier



Lot comprenant

	Nombre	Art. n°	Désignation	Article	Description
	1	66502200	MLD500-T3L	Émetteur de barrage immatériel multifaisceaux de sécurité	Modèle spécial: Aide à l'alignement laser intégrée Portée: 0,5 ... 50 m Nombre de faisceaux: 3 pièce(s) Intervalle entre les faisceaux: 400 mm Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles
	1	426187	PSC-1300-S2	Vitre de protection	Adapté pour: Montants UDC-S2, DC-S2 Dimensions: 1.280 mm Matériau: PMMA, gris
	1	549852	UDC-1300-S2	Montant	Fonctions: Montage et protection des barrières immatérielles et barrages immatériels multifaisceaux, Réglable, 3 directions Dimensions: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	MLD-UDC
Type d'appareil	Émetteur

Modèle spécial

Modèle spécial	Aide à l'alignement laser intégrée
----------------	------------------------------------

Fonctions

Aide à l'alignement laser intégrée	Oui
Témoin lumineux de statut intégré	Non

Caractéristiques

Type	4, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SIL	3, CEI 61508, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
SILCL	3, CEI/EN 62061, avec une unité de surveillance test adaptée, p. ex. MSI-TR1B
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie	4, EN ISO 13849

Données du champ de protection

Portée	0,5 ... 50 m
--------	--------------

Données optiques

Nombre de faisceaux	3 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux	400 mm

Données mécaniques

Poids net	9.560 g
Avec montant	Oui
Hauteur de colonne sans pied	1.300 mm

Certifications

Classification

Numéro de tarif douanier	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ECLASS 15.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832
ETIM 10.0	EC001832

Récepteurs adaptés

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	426245	MLD510-R3L-UDC-1300-S2-P	Lot capteur de sécurité récepteur	Modèle spécial: Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Intervalle entre les faisceaux: 400 mm

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.